Gmöhling

Alu-Kastenwagen

Traglast 250 kg, Inhalt 355 I, Höhe x Länge x Breite 985 x 930 x 525 mm, mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 204135









Gmöhling Alu-Kastenwagen

Alu-Kastenwagen

- Traglast 250 kg
- Inhalt 355 I
- Höhe x Länge x Breite 985 x 930 x 525 mm
- Wände mit umlaufenden Sicken
- Aluminiumkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details					
Transportgerät	Transportwagen	Seitenwand	absenkbar		
Wagentyp	Kastenwagen	Deckel	nein		
Material	Aluminium	abschließbar	nein		
Traglast	250 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		
Höhe	985 mm	Bereifung	Vollgummi		
Länge	930 mm	Radlager	Rollenlager		

Breite	525 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Inhalt	355	Rad Ausstattung	Rollen mit Fadenschutz, Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	nein	Radanordnung	
Aufbauten Funktion	1 Längswand halb absenkbar	Gewicht	24 kg
Wand Ausstattung	umlaufende Sicken		

Dazu pa	ısst auch	
215911	*	Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm