

**bott**

## Wandschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1050 x 350 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Drehriegelschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 232886




### Wandschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1050 x 350 mm
- Traglast je Ebene 75 kg
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- Verschießbar mit Drehriegelschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot





## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Schranktyp	Universalschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	abschließbar	ja
Breite	1050 mm	Schließsystem	Drehriegelschloss
Tiefe	350 mm	Unterbau	Sockel
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Material	Stahl
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast Fachboden	75 kg	Gewicht	37,738 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

## Zubehör

233013		Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen