

## PE-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 625 x 1320 x 920 mm, Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>, Traglast 150 kg, in rot, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 236039

### PE-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 625 x 1320 x 920 mm
- Schüttkantenhöhe 405 mm
- Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Radachse
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 54 kg

### Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,3 m <sup>3</sup>	ebenerdige Entleerung	ja
Höhe	625 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1320 mm	Farbe	rot
Breite	920 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	150 kg	Bereifung	Polyamid
Schüttkantenhöhe	405 mm	Rad-Ø	200 mm
Material	Polyethylen	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	54 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		