

## Cascoo Lenkrolle



Traglast 135 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Stahlblechkappen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243491

### Lenkrolle

- Traglast 135 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 160 mm
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Stahlblechkappen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	135 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Schwenklager

Gewicht 2,3 kg