

## Cascoo Lenkrolle



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 22 mm, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243580

### Lenkrolle

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 22 mm
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 48/39x48/39 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Bereifung	Polypropylen	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	50 mm	Länge Nabe	22 mm
Material Felge	Polypropylen	Schraubloch Abstand	48/39x48/39 mm
Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Befestigungselement Platte

Gewicht 0,177 kg