


Lacont Gefahrstoff-Container

Geeignet für wassergefährdende Stoffe, zur Lagerung im Freien, Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm, Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 501503



Lacont Gefahrstoffcontainer für gewässergefährdende Stoffe

Gefahrstoff-Container






- Geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 2375 x 4075 x 2875 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 3980 x 2780 mm
- mit Bodenwanne und Gitterrost
- Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Container | Auffangvolumen Bodenwanne | 2000 l |
| Containertyp | Gefahrstoff-Container | Be- und Entlüftung | natürlich durch Bodenöffnungen |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende Stoffe | Brandschutz | nicht brandgeschützt |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise des Containers behördlich zugelassen | Isolierung | nein |
| Lagerort | im Freien | Türtyp | Doppel-Flügeltür |
| Höhe außen | 2375 mm | Breite Tür | 1950 mm |
| Breite außen | 4075 mm | Material | Stahl |
| Tiefe außen | 2875 mm | Oberfläche | verzinkt |
| Tiefe innen | 2780 mm | Material Gitterrost | Stahl |
| Innenhöhe | 1970 mm | Oberfläche Gitterrost | verzinkt |
| Innenbreite | 3980 mm | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Innentiefe | 2780 mm | Anlieferung | fertig montiert |
| Container Ausstattung | ohne | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja |
| Boden Ausführung | Bodenwanne, Gitterrost | Gewicht | 1280 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 239001 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 46 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |
| 239002 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 47 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen |
| 505868 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 505869 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 1800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 505870 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 2600 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 700173 | | Stapler-/Kranentladung |