


Kabeldoos

Abox-i 700-70²/5



Abox-i 700-70²/5

Kabeldoos

Artikelnummer: 49047101
Afmetingen: 440 x 320 x 179 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 70 mm², U_i=690V AC, uitbreekmembranen, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

grijs, met schroefklem 5-polig - 70² (16-70²)



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	70 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal polen:	5
UL Type Rating:	9-9.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	440 mm
----------	--------

Afmetingen

Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[84007001 - Abox 700 KLS-70² - klemblok](#)

[07303201 - GKE 32 - kabelinvoering](#)

[07304301 - GKE 43 - kabelinvoering](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

Cable gland

