

# Technisch specificatieblad

## Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnr. 2022891



De snelste en handigste manier om trekbelasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekbelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	2022891
Type	V-TEC VM32 SW
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met trekbelasting IP68
Dimensie	M32
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20 Stuk
Gewicht	2,23 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting E	41,00 mm
Afmeting L min.	29,00 mm
Afmeting L max.	40,00 mm
Afmeting L1	11,00 mm
Afmeting L2	6,00 mm
SW	36,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	15,00 - 21,00 mm
Afdichtbereik D	0,59 - 0,83 in
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M32 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	11,00 mm
Spoed	1,50 mm
Nominale schroefdraadmaat	32

# Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, zwart

Artikelnr. 2022891



## Technische gegevens

Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	7,50 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	41,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>