

Tube ECO Zwart 2280lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 314475
 EAN: 7021983144751
 Vervangt: 314470, 314472



Elektrisch

System wattage: 26W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2280lm
 Werkzaamheid: 88 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>100,000
 Max. omgevingstemperatuur: 35°C
 Levensduur bij max. omgevingstemp.: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Bundelhoek: 32°
 UGR: UGR<10

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 220
 Diameter (mm) D: 92
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.27 / 1.109

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 295 x 100 x 107



7 0 2 1 9 8 3 1 4 4 7 5 1