

**Artikelnummer:** 129912

**Kurzbeschreibung:** Meubel- en platenwagen, VG D=200 mm

**Langbeschreibung:** Platenwagen met volrubberen banden, liggend: Op de twee horizontale rugleuningen worden gelijmde houten stroken van vilt gemonteerd, die het mogelijk maken om materiaal met gevoelige oppervlakken, zoals gelakte houten panelen of onverpakte meubeldelen, voorzichtig te transporteren. Stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Extra steunrollen van polyamide (a<sup>o</sup> 58 x 25 mm). Poedercoating Poedercoating in gentiaanblauw RAL (5010).

- emmerbreedte: 500 mm
- Bladdiepte: 100 mm
- Buitenafmetingen: 520 x 350 mm
- Totale hoogte: 1360 mm
- Hoogte duwbeugel: 1360 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 250 x 60 mm
- Eigen gewicht: 16 kg

