

Artikelnummer: 133989

Kurzbeschreibung: Lekbak, Type AW60-1 SRF, verrijdbaar, groen RAL6011

Langbeschreibung: Lekbak, Type AW60-1 SRF, verrijdbaar:
[ul]- opslag van max. 1 vat a' 60- liter met vathouder
- ook met kleine containers te combineren
- opvangvolume: 61- l
- constructie van 3- mm plaatstaal
- draagvermogen 1000- kg/m²
- met verzinkt rooster
- met 2 zwenk- en 2 bokwielen (polyamide), a"- 125- mm, beide zwenkwielen met blokkering
- bouwhoogte 125- mm
- duwbeugel
- afm.: b 500 x l 800 x h 415- mm
- gewicht: gelakt 49- kg / verzinkt: 52- kg

