

**Artikelnummer:** 154083

**Kurzbeschreibung:** Precisiweegschaal Highland HCB 123

**Langbeschreibung:** Precisiweegschaal serie Highland, draagbaar, met capaciteitsweergave & bescherming tegen overbelasting: Bent u op zoek naar een precisiebalans voor uw bedrijf die u zowel buiten als in het laboratorium kunt gebruiken. De Highland-serie precisiebalans levert onder alle omstandigheden betrouwbare resultaten. U kunt het bedienen met de netadapter of een oplaadbare batterij. In hoogte verstelbare poten, trekschild en vloerweegsysteem maken dit apparaat veelzijdig in gebruik. ShockProtect overbelastingsbeveiliging en het interne kalibratiegewicht HandiCal-® garanderen een betrouwbare weging. Een USB 1/0 en een RS-232-interface zorgen voor digitale gegevensuitwisseling. Wij leveren de weegschalen in verschillende varianten, waaronder modellen met externe en interne kalibratie en kalibreerbare modellen. Hun afmetingen: B 174 x D 252 x H 80 mm. <b>Meer details:</b>- Stevige ABS behuizing- ShockProtect overbelastingsbescherming- Kalibratiegewicht HandiCal-®- het tellen van stukken, het wegen en tellen van percentages en het tellen van aantallen- USB 1/0 en RS-232 interfaces- Weegtoestellen: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, tl.T.- Capaciteiten: 120 g, 150 g, 300 g, 600 g, 1 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2,2 kg, 3 kg en 6 kg.- Afmetingen: B 174 x D 252 x H 80 mm.

