

Artikelnummer: 163696

Kurzbeschreibung: Aktenvernichter HSM SECURIO B26 C, 0,78 x 11 mm



Langbeschreibung: Aktenvernichter HSM- SECURIO B26 C,
Partikelschnitt[ul]Schnittbreite: 0,78 x 11 mm PartikelschnittEingabebreite:
280 mmSchnittleistung: 6 Blatt (80 g/m²)Schnittgeschwindigkeit: 65
mm/SekundeSicherheitsstufe: P-6, DIN 66399Volumen Schnittgutbehälter:
55 LiterLeistung/Anschluss: 500 W/230 VMaße: B 497 x T 397 x H 676
mmGewicht: 28 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 55 dBEinsatzgebiet:
Arbeitsplatz (bis 5 Personen)starke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-
System3 Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-
Modusbei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen
folgende Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und
geöffneter Zugang zum AuffangbehälterVollstahl-Schneidwellen, denen Heft- und
Büroklammern nichts anhaben könnenLichtschranke für automatischen
Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetriebmobil auf Rollen
fahrbarherausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses EntleerenSicherheitselement
verhindert unbeabsichtigten Einzug[ul] Made in Germany

Hersteller: HSM

EAN: 4026631046299

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 24320701

