

Artikelnummer: 308582

Kurzbeschreibung: Stapelwagen met grote schep, laadvermogen 250 kg, massief rubberen banden

Langbeschrijving: Stapelwagen met grote schep, laadvermogen 250 kg, massief rubberen banden:

Specificaties:

- Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm)
- Blad van plaatstaal (t = 4 mm)
- Handgrepen met veiligheidsbeugel in gentiaanblauw (RAL 5010)
- Schepbreedte: 480 mm
- Schepdiepte: 330 mm
- Buitenafmetingen: B 530 x D 670 mm
- Totale hoogte: 1300 mm
- Greephoogte: 1140 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel a^o: 250 x 60 mm
- Eigen gewicht: 20 kg

