

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Flachsicherungsklemme, Querschnitt: 0,2-6 mm², AWG: 26-8, Breite: 8,2 mm, Farbe: schwarz, mit Leuchtanzeige, Spannung Leuchtanzeige: 60 V DC, Strom Leuchtanzeige: 2 mA

Ihre Vorteile

- Brückbar mit der festen Brücke FBI ...
- Für die Verwendung von KFZ-Flachsicherungen der Baureihe FSI/C

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3001939
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1236
GTIN	4046356183918
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,92 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	20,92 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherungsklemme
Polzahl	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Reihen	1
Potenziale	1

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Art der Sicherung	Flach
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,31 W
Sicherung	C
Spannung Leuchtanzeige	LED rot
Strom Leuchtanzeige	2 mA (LED rot)
Strom maximal bei Einzelanordnung	30 A (spezielle Anordnungen auf Anfrage)

Eingangsdaten

Spannung Leuchtanzeige	LED rot
------------------------	---------

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlüsse pro Etage	2
Nennquerschnitt	6 mm ²

1. Etage

Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment	1,5 ... 1,8 Nm
Abisolierlänge	10 mm
Lehrdorn	A5
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 10 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 8 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]	24 ... 10 (umgerechnet nach IEC)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Nennstrom	30 A
Belastungsstrom maximal	30 A
Nennspannung	60 V
Nennquerschnitt	4 mm ²

Maße

Breite	8,2 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe	2,047 "
Höhe NS 32	57 mm
Länge	64 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Isolierstoffgruppe	I
Isolierstoff	PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
---	---------------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-3
----------------------	---------------

Montage

Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60





3001939


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Zulassungen

 CSA Zulassungs-ID: 13631	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
	24 V	30 A	26 - 8	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
Usegroup B	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup C	300 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup F	250 V	30 A	26 - 8	-
Usegroup D	600 V	5 A	26 - 8	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27141116
ECLASS-10.0.1	27141116
ECLASS-11.0	27141116

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 2- 8 - 0200020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0200020>



Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: silberfarben



Strombelastbarkeit maximal: 34 A

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 3- 8 - 0200059

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0200059>



Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: silberfarben



Strombelastbarkeit maximal: 34 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>



Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 4- 8 - 0200046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0200046>



Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 34 A

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 10- 8 - 0203263

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203263>



Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: silberfarben

 Strombelastbarkeit maximal: 34 A

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>


Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 2- 8 - 0202154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0202154>



Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 57 A


Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 3- 8 - 0202141

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0202141>



Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 57 A

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 10- 8 - 0202138

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0202138>

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 57 A

Brücke

Brücke - ISSBI 10- 8 - 0301534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0301534>

Brücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: silberfarben



 Strombelastbarkeit maximal: 38 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>




Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 4- 8 - 0202142

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0202142>

Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 57 A

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 1/3/5/7-8 - 3072340

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3072340>

Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polbelegung: 1, 3, 5, 7, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 57 A

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>


Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 1/3/5-8 - 3072341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3072341>

Einlegebrücke, Rastermaß: 16,4 mm, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: grau



 Strombelastbarkeit maximal: 57 A

Trennplatte

Trennplatte - TS-KK 3 - 2770215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770215>

Trennplatte, Länge: 14 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Kennzeichnungskarte

Kennzeichnungskarte - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1007235>



Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 8,1 mm

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,1A - 0712107

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712107>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,25A - 0712123

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712123>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 0,5A - 0712152

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712152>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 1A - 0712194

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712194>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 2A - 0712217

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712217>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 3A - 0712233

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712233>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 4A - 0712259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712259>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 6A - 0712275

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712275>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 8A - 0712291

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712291>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 10A - 0712314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0712314>



Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Schraub-Sicherungsklemme UK 6-FSI/C und Zugfeder-Sicherungsklemme ST 4-FSI/C

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 5/DC32V - 0700005

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700005>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellbraun

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 7,5/DC32V - 0700007

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700007>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 7,5 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: braun

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 10/DC32V - 0700010

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700010>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 10 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: rot

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 15/DC32V - 0700015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700015>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: blau

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 20/DC32V - 0700020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700020>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: gelb

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 25/DC32V - 0700025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700025>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: weiß

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermischer Geräteschutzschalter - TCP 30/DC32V - 0700030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0700030>



Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 30 A, Nennspannung: 32 V, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: hellgrün

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201002>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, G-Profil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201015>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, G-Profil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Zackband

Zackband - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052002>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 8 CUS - 0825011

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0825011>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 - 0818072

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818072>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 8 CUS - 0824597

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824597>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 - 0828740

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828740>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 8 CUS - 0829616

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829616>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42


3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Zackband

Zackband - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052015>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052028>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1052413>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>



Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Endhalter

Endhalter - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201442>



Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35

Endhalter

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 5 A DIN 72581 - 0913692

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913692>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellbraun, Nennstrom: 5 A

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 10 A DIN 72581 - 0913715

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913715>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rot, Nennstrom: 10 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 25 A DIN 72581 - 0913757

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913757>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: weiß, Nennstrom: 25 A

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 20 A DIN 72581 - 0913744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913744>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: gelb, Nennstrom: 20 A

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 4 A DIN 72581 - 0913731

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913731>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: rosa, Nennstrom: 4 A

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 3 A DIN 72581 - 0913773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913773>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: violett, Nennstrom: 3 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 30 A DIN 72581 - 0913760

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913760>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellgrün, Nennstrom: 30 A

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 7,5 A DIN 72581 - 0913702

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913702>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: braun, Nennstrom: 7,5 A

Sicherungsreihenklemme - UK 6-FSI/C-LED60

3001939

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3001939>

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 2 A - 0913689

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913689>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: grau, Nennstrom: 2 A

Sicherung

Sicherung - SI FORM C 15 A DIN 72581 - 0913676

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0913676>



Flachstecksicherung, Form C, Farbcode: hellblau, Nennstrom: 15 A

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de