



## 59/S100BC

1/4" Bitsatz für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und TORX®-Tamper-Schrauben - 100 teilig



### PRODUKTDDETAILS




- Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und TORX®-Tamper-Schrauben
- Inhalt: 97 Bits + 1 Bithalter, magnetisch KM653 + 1 Bithalter, magnetisch mit Schnellverschluss KM653-QR + 1/4" Einsteckadapter
- 25 mm:
- Bits für Schlitzschrauben: 4,5 mm, 5,5 mm
- Phillips-Bits: PH1x2, PH2x9, PH3, PH2Gx5
- Pozidriv-Bits: PZ1x2, PZ2x9, PZ3
- TORX®-Bits: T10 x3, T15 x5, T20 x15, T25 x8, T27, T30 x15, T40 x3
- TORX® manipulationssichere Bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
- Bits für Innensechskantschrauben: HEX3, HEX4x3, HEX5, HEX6x3, HEX8
- Robertson-Bits: #1, #2
- Für universelle Verwendung
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Sandgestrahlt + mit Öl rostschutzbehandelt
- 1/4" Verbindungsteil, Kugelausführung für normale Sechskant-Steckschlüssel (Typ C 6.3)
- Bithalter mit starkem Magnet (Typ E 6.3)
- Magnetischer Bithalter mit Schnellverschluss und Lock-in System (E 6.3)
- Robuste Bits
- TORX®-Bits sind gefärbt, um die Größe der Spitze leicht zu identifizieren
- Die Box ist robust, strapazierfähig sowie haltbar und bietet optimalen Schutz für die Bits



Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt			
<b>59/S100BC</b>	100	50 x 110 x 184 mm	857 g
<b>59/S100BC-IP</b>	100	300 x 190 x 280 mm	6590 g

