

# KKB / AKB EMV ABSCHIRMKLEBEBÄNDER

## Merkmale

- mit leitendem Kleber beschichtet
- aus Kupfer, blank oder verzinkt bzw. aus Aluminium
- Widerstand Kupferband: entlang des Bandes: 0,002  $\Omega$   
durch das Band: < 0,01  $\Omega$
- Widerstand Aluminiumband: entlang des Bandes: < 1,000  $\Omega$   
durch das Band: < 1,0  $\Omega$



## Abmessungen ► Einheit = mm

### KKB + AKB



Art.-Nr.	Typ	Material	Folie Materialstärke (mm)	gesamt / inklusive Kleber Materialstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
620 01 05	KKB-05	Cu / blank	0,040	0,065	5,0	25,0
620 01 06	KKB-06	Cu / blank	0,040	0,065	6,0	25,0
620 01 08	KKB-08	Cu / blank	0,040	0,065	8,0	25,0
620 01 10	KKB-10	Cu / blank	0,040	0,065	10,0	25,0
620 01 12	KKB-12	Cu / blank	0,040	0,065	12,0	25,0
620 01 17	KKB-17	Cu / blank	0,040	0,065	17,0	33,0
620 01 20	KKB-20	Cu / blank	0,040	0,065	20,0	25,0
620 01 25	KKB-25	Cu / blank	0,040	0,065	25,0	25,0
620 01 30	KKB-30	Cu / blank	0,040	0,065	30,0	25,0
620 01 35	KKB-35	Cu / blank	0,040	0,065	35,0	25,0
620 01 40	KKB-40	Cu / blank	0,040	0,065	40,0	25,0
620 01 50	KKB-50	Cu / blank	0,040	0,065	50,0	25,0
620 01 100	KKB-100	Cu / blank	0,040	0,065	100,0	25,0
620 01 200	KKB-200	Cu / blank	0,040	0,065	200,0	25,0
620 01 300	KKB-300	Cu / blank	0,040	0,065	300,0	25,0

Art.-Nr.	Typ	Material	Folie Materialstärke (mm)	gesamt / inklusive Kleber Materialstärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)
620 10 08	AKB-08	Aluminium	0,040	0,070	8,0	66,0
620 10 10	AKB-10	Aluminium	0,040	0,070	10,0	66,0
620 10 17	AKB-17	Aluminium	0,040	0,070	17,0	66,0
620 10 20	AKB-20	Aluminium	0,040	0,070	20,0	66,0
620 10 25	AKB-25	Aluminium	0,040	0,070	25,0	66,0
620 10 30	AKB-30	Aluminium	0,040	0,070	30,0	66,0
620 10 38	AKB-38	Aluminium	0,040	0,070	38,0	66,0
620 10 50	AKB-50	Aluminium	0,040	0,070	50,0	66,0
620 10 100	AKB-100	Aluminium	0,040	0,070	100,0	66,0
620 10 200	AKB-200	Aluminium	0,040	0,070	200,0	66,0
620 10 300	AKB-300	Aluminium	0,040	0,070	300,0	66,0

Auch auf Länge geschnitten oder gestanzt nach Zeichnung auf Anfrage erhältlich: Telefon: 09852 61079-0