

Schlagschrauber 1/2"

MI16M1/2

Druckluft-Schlagschrauber 1/2"



Dieser Schlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Werkzeuggewicht und Drehmoment. Er wurde entwickelt für Montage- und Demontearbeiten.

Der Twin-Hammer-Mechanismus hat eine extra hohe Schlagkraft: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel auf den Antriebsvierkant übertragen.

Deshalb kann man mit dem MI-16 1/2" schwerere Arbeiten durchführen, als man seiner Größe zutrauen würde. Minimaler Wartungsbedarf. Hervorragend geeignet für die industrielle Produktion.

- ergonomische Form, bestens ausbalanciert
- kompakt und leicht
- 4 Leistungsstufen
- Luftausstoß durch gummibeschichteten Handgriff
- schallgedämpft

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2"
Max. Drehmoment (Nm)	310
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Freie Drehzahl (1/min)	6200
Schraubengröße	12
Gewicht (kg)	1,5
Mindestschlauchweite (mm)	6,5
Luftverbrauch (l/min)	318
Geräuschpegel (dB(A))	87

MI16M1/2



Druckluft-Schlagschrauber 1/2"



12-017L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 17mm



12-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 19mm



12-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel
1/2" - lange Ausführung - SW 21mm