

SIVACON , Tür, rechts, belüftet, IP40, H: 1800 mm, B: 300 mm, RAL 7035, Schutzklasse1



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Tür
Ausführung des Produkts	mit Lüftungsöffnungen
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP40
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse1
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	Lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lüftung	Ja
• Sichttür	Nein
• Tür für Trennschalterverriegelung	Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	1 800 mm
Breite	300 mm
Anschlagrichtung der Tür	rechts
Material	Stahl

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 U
- gemäß IEC 81346-2:2009 UC

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

sonstiges



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1830-2UT14-2BA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1830-2UT14-2BA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1830-2UT14-2BA2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



