


## Styro

### LED-Deckenleuchte

40-124

2 x LED, 41 W, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4400 Kelvin, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 41 kWh / 1.000 h, Höhe x Länge x Breite 46 x 1240 x 124 mm, aus Metall/Kunststoff in lichtgrau



Artikelnummer: 184567



### Styro LED-Deckenleuchte 40-124

#### für den Innenraum

LED-Deckenleuchte

- zur direkten Deckenmontage, nur in Innenräumen geeignet
- 2 x LED, 41 W, Leuchtmittel nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4400 Kelvin
- Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 41 kWh / 1.000 h
- Leuchtenkopf mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung
- Höhe x Länge x Breite 46 x 1240 x 124 mm
- aus Metall/Kunststoff in lichtgrau
- die Deckenleuchte muss durch einen Fachmann installiert werden
- 2 Jahre Garantie

#### Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar
Leuchtentyp	LED-Deckenleuchte	Brenndauer	30000 h
Aufstellung/Montage	Deckenmontage	Leuchtenkopf Ausstattung	blendfreie Polycarbonat-

		Abdeckung	
Leuchtmitteltyp	LED	Höhe	46 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Länge	1240 mm
Farbtemperatur	4400 Kelvin	Breite	124 mm
Beleuchtungsstärke	400 Lux	Material	Metall/Kunststoff
Lichtstrom	3000 Lumen	Farbe	lichtgrau
Leuchtmittel Anzahl	2 Stück	Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	F	WEEE- Registrierungsnummer	DE87155287
Gewichteter Energieverbrauch	41 kWh / 1.000 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
LED	ja	Marke laut EAR-Register	Styro
Leistung Leuchtmittel	41 W	Gewicht	1,4 kg