

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 500 x 600 mm, 4 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 454493



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 500 x 600 mm
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 3x100 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Auszugsführung Schublade | auf Rollenführung |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Auszug Schublade | 85 % |
| Material | Stahlblech | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Höhe | 600 mm | Auszugsperre | Einzelauszugsperre |
| Breite | 500 mm | abschließbar | ja |
| Tiefe | 600 mm | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 4 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x100 mm/1x200 mm | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 100 mm | 3 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 200 mm | 1 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Schubladentraglast | 50 kg | Garantie | 10 Jahre |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Gewicht | 46 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 404273 |  | Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404293 |  | Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 500 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404294 |  | Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 500 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404296 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |