

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 756 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 527758



Das Lagersystem



META Akten-Steckregal

Anbauregal

META Aktenregal - Anbaufeld




- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 756 x 336 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar





- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| Möbeltyp | Regal | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Regaltyp | Aktenregal | Nutzung | einseitig |
| Regalsystem | Stecksystem | Material | Stahl |
| Regalfeld | Anbaufeld | Regal Ausstattung | Böden |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Fachbreite | 750 mm |
| Höhe | 2500 mm | Fachtiefe | 300 mm |
| Breite | 756 mm | Ordnerhöhen | 7 Stück |
| Tiefe | 336 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 8 Stück | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Fachlast | 80 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 1000 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Anschlagkante | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Stabilität | M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar | ja | Gewicht | 23,7636 kg |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 101520 |  | Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150072 |  | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |

| | | |
|--------|---|--|
| 527760 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 527762 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1256 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 8 Ebene(n) mit Stahlboden / 7 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 593489 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 609137 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |