



**TEGERA® 139**



Entdecke mehr

Hitze- und Schnittschutz für schwere Arbeiten. Robustes Spaltnarben Rindleder auf der Handfläche, belüftende Baumwolle auf dem Handrücken. KEVLAR® Futter auf der Handschuhinnenseite für extra Hitze- und Schnittschutz. Handgelenk-Gummizug für bessere Passform. Sicherheitsbündchen für zusätzlichen Schutz. Reflektierendes Handgelenksband für hohe Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. EN 388:2016, 4X44B EN 407:2004, 41324X

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Gute Passform
- Robust

**EIGENSCHAFTEN**

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Verstärkter Zeigefinger
- Reflex
- Verstärkte Finger und Daumen

**Kevlar®**

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

verbrennungen, verletzungen durch hitze, verschleiß,  
blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

warme bereiche, harte arbeitsbedingungen

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

blecharbeiten, plattenlegearbeiten, metallarbeiten,  
arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

building and construction, automotive, mining

**ART DER ARBEIT**

Allround

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Schnitzzschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

HANDFLÄCHE MATERIAL Spaltnarben Rindleder

OBERHAND-MATERIAL Baumwolle

FUTTER Gefüttert

FUTTERMATERIAL KEVLAR® fiber

LÄNGE 265-305 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 1

FARBE Schwarz, Gelb

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

STULPENMODELL Sicherheitsbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

**Schnittbeständigkeit Klasse B**

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: **9.24 N**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Para-aramid


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Baumwolle, Leder, Naturlatex

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



Information/UIS



EN 407:2004  
41324X



EN 388:2016  
4X44B

EN 420:2003  
+A1:2009

EN 1149-2:1997  
R:1,34x10<sup>10</sup>Ω

**EIGENSCHAFTEN**



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	139-6	7392626049482
7	139-7	7392626039339
8	139-8	7392626039346
9	139-9	7392626039353
10	139-10	7392626039360
11	139-11	7392626039377
12	139-12	7392626039384
13	139-13	7392626039391
14	139-14	7392626046238
15	139-15	7392626046245

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com