



DWS 780 Paneelsäge



- Vielseitig einsetzbare Paneelsäge mit leistungsstarkem 1.675 Watt Motor
- Materialgerechtes Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung
- Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
- Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage)
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar
- Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

Serienmäßiger Lieferumfang:

XPS-Schnittlinienanzeige, 60 Zahn HM-Sägeblatt (305 x 30), Staubfangsack, Montagewerkzeug

Aufnahmeleistung (Watt)	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1.900 – 3.800
Gehrungseinstellung	60° rechts / 50° links
Neigungseinstellung	beidseitig bis 49°
Sägeblattmaße (mm)	305 x 30
Gewicht (kg)	24,8

90°/ 90° (mm)	110 x 303
90°/ 45° (mm)	112 x 211
45°/ 90° (mm)	268 x 63
45°/ 45° (mm)	63 x 212