




Technische Daten

K81118T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	90 mm
Dc	120 mm
Dw	9 mm
Lw	9 mm
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81118
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81118
Ea	114,3 mm
Eb	94,7 mm
Poids cage à rouleaux	0,17 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	112 kN
C0a	395 kN
Nlim (Fett)	580 Tr/min
Nlim (Öl)	2.300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	11,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	12,5 Hz