

Artikelnummer: 127117

Kurzbeschreibung: Kiepbak VG 700, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Kiepbak VG 700: De kiepcontainer met innovatieve hendelsluiting. Met zijdelingse profilering en lage stromende rand. Stevig basisframe met zakken. Kantelen op elke hoogte door middel van een trekkabel. Bescherming tegen onbedoeld wegglijden en kantelen. Gelakt of thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. P-niveau="1"1"> Oranje (RAL 2000) P-niveau="1"1"> Rood (RAL 3000) P-niveau="1"1"> Blauw (RAL 5012) P-niveau="1"1"> Groen (RAL 6011) P-niveau="1"1"> Grijs (RAL 7005) P-niveau="1"1"> Thermisch verzinkt (EN ISO 1461) **Type VG 700P** level="1"1"> Bowl inhoud: 0,70 m³, P-niveau="1"1"> Afmetingen: L 1440 x B 800 x H 890 mm. P-niveau="1"1"> Laadvermogen: 1000 kg P-niveau="1"1"> Gewicht: 133 kg (gelakt), 143 kg (gegalvaniseerd)

