

**Artikelnummer:** 129286

**Kurzbeschreibung:** Rolcontainer, 2-zijdig, kunststof vloerplaat, 724 x 815 x 1660 mm, groen (RAL 6024)

**Langbeschreibung:** Rolcontainer, 2-zijdig, kunststof vloerplaat: De rolcontainers in modulair systeem met innovatieve klemtechniek hebben een bijzonder glad oppervlak met een uitstekende robuustheid door een galvanisch verzinkt oppervlak. Inzetbaar bij temperaturen van +60 °C tot -10 °C. Standaard uitgevoerd met geschroefde as, kunststof vloerplaat (materiaal: HDFE), 2 metalen geleiders als frameversterking en 2 zwenk- en 2 bokwielen (polypropyleen wielen, a<sup>~</sup> 108 mm) met bescherming tegen draadjes.

Met twee insteekbare zijroosters van buizen (22 mm)

Effectieve hoogte: 1450 mm, vakindeling met 4 verticale en 4 horizontale platte ijzers (12 x 3 mm)

Effectieve hoogte: 1640 mm, vakindeling met 4 verticale en 5 horizontale platte ijzers (12 x 3 mm)

Draagvermogen: 500 kg

Schaefer Shop advies: vergeet niet om ervoor te zorgen dat u nog steeds textielbanden bij de hand heeft. Ze zijn een zeer waardevolle hulp bij het behouden van de producten.

