



Metalowy kanister na paliwo PREMIUM 20 l z zakrętką, kolor oliwkowy



Opis:

Metalowy kanister na paliwo PREMIUM 20 l, oliwkowy, z dopuszczeniem UN dla benzyny, oleju napędowego i innych substancji niebezpiecznych

- z dopuszczeniem UN do transportu substancji niebezpiecznych
- powłoka proszkowa, można stosować do paliwa E10, wykonanie ze stali 0,9 mm
- Minimalny czas opróżniania dzięki szerokiemu kanałowi odpowietrzającemu
- uchwyty z pasmowym zgrzewem zapewniają wytrzymałość
- specjalne otwory w uchwycie pozwalają na zamocowanie wylewki za pomocą obejmy i śrub
- wysokiej jakości wewnętrzna powłoka lakiernicza chroni przed korozją i rozkładem zawartości przy dłuższym przechowywaniu w stanie napełnionym
- Zakrętka (gwint M45x3) z galwanizowanej stali o żłobkowanej powierzchni do zabezpieczenia przed poślizgiem otwierania i zamykania. Wbudowany magnes utrzymuje zamknięcie podczas użytkowania.
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zał
- oddzielne akcesoria: Wylewki z zakrętką, uchwyt na kanister nr art. 435500 i etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- Nr dopuszczenia: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=głębokość=165 mm b=szerokość=345 mm h=wysokość=468 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	434704
GTIN	4007228434675
Taryfa celna	73102990
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	oliwka
Objętość w l	20
Masa (kg)	4,2
D x S x W (mm)	165 x 345 x 468

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	__ LAENGE_KARTON __ x __ BREITE_KARTON __ x __ HOEHE_KARTON __

Masa brutto OJ (kg)	21,0
---------------------	------

Paleta

Liczba pudełek	12
Liczba warstw	4

kartony/warstwa	3
Masa (kg)	272,0

