



Opis:

Lejek z uduroodpornego polietylenu (HDPE), kolor naturalny, owalny z uchem i sitem

- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z uchem do zawieszenia i żebrami odpowietrzającymi na końcu lejka
- z wkładem sitowym ze stali stopowej o bardzo drobnych oczkach (wyminnym), s = średnica wkładki sitowej = 50 mm
- dopuszczone do stosowania z żywnością, odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- Część zamienna: Wkład sitowy (nr art. 958100)
- w = średnica otworu lejka = 116 x 172 mm
- e = średnica króćca wlewowego = 18,5 mm
- Pojemność 660 ml

Informacje:

Produkt

Numer produktu	954500
GTIN	4007228954500
Taryfa celna	39241000
Jednostka opakowania (JO)	12

Kolor	naturalny
Objętość w l	0,66
Masa (kg)	0,08

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	12
D x S x W (mm)	255 x 325 x 242

Masa brutto OJ (kg)	1,21
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	90
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,602

kartony/warstwa	15
Masa (kg)	128,9