

Rollcart Rohrträger für Werkstückwagen



Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Länge 300 mm



Artikelnummer: 158123

für Werkstückwagen

Rohrträger für Werkstückwagen

- Traglast 25 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Länge 300 mm

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Traglast	25 kg
Wagentyp	Zubehör	Material	Stahl
Einteilungstyp	Rohrträger	Oberfläche	pulverbeschichtet
für Wagentyp	Werkstückwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	300 mm	Gewicht	2 kg

