

Rollcart Kastenwagen

Traglast 1500 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau keine Aufbauten, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 404916



Rollcart Handpritschenwagen

Traglast 1500 kg

Kastenwagen

- Traglast 1500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
- Ladehöhe 500 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau keine Aufbauten
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Fallsicherung
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung
- Radanordnung rechteckig





- 5 Jahre Garantie






Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Kastenwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	1500 kg	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten	keine Aufbauten	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenlänge	2000 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenbreite	1000 mm	Bereifung	Luft
Ladehöhe	500 mm	Radlager	Kugellager
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Höhe	500 mm	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkung	Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Lenkstange	ja	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Deichsel	Scherendeichsel mit Fallsicherung	Farbe	enzianblau // RAL5010
Sicherheitsgriff	ja	Garantie	5 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	127 kg

Zubehör

203332		Zugöse für Handwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203333		Anhängerkupplung, mit Bolzen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210710		Hydraulik-Palettenheber, Traglast 1000 kg, Gabellänge 1150 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 82 x 80 mm
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
529663		Kabelbrücke, Für Geschwindigkeiten < 10 km/h, Grundelement, Breite x Tiefe 1200 x 210 mm, Überfahrhöhe 65 mm, Aus Recycling-Kautschuk in schwarz, 3 Kabelkanäle, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		Zurrgurt, Zurrgurt einteilig mit selbstsicherndem Ratschehebel, Zugkraft 5 t , Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm, in orange