

Artikelnummer: 123841

Kurzbeschreibung: Anbau-Steckregal Orion Plus,
B 750 x T 600 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Steckregal Orion Plus, Breite 750 mm, Höhe 2500 mm, Tiefe 300 bis 600 mm: Das Steckregal Orion Plus bietet sechs Fachböden bei einer Höhe von 2500 mm. Dabei ist das 750 mm breite Steckregal Orion Plus wahlweise mit einer Tiefe von 300 mm bis 600 mm bestellbar. Das verzinkte Steckregal Orion Plus ist besonders stabil und robust. Einseitig nutzbar, bietet das Steckregal Orion Plus in dieser Ausführung sechs im Abstand von 25 mm höhenverstellbare Fachböden. Bei gleichmäßig verteilter Last trägt jeder Fachboden bis zu 125 kg. Dabei ist das

Steckregal 750 mm breit bei einer Höhe von 2500 mm. Vier verschiedene Tiefen von 300 mm, 400 mm, 500 mm und 600 mm stehen Ihnen beim Kauf des Steckregals zur Verfügung. Das Steckregal Orion Plus ist dank der Steckmontage leicht und schnell aufgebaut. Nach individuellem Belieben können Sie es auch nachträglich jederzeit durch das passende Anbauregal erweitern. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 125 kg Feldlast: 1000 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 6 Fachböden/Regalfeld Maße: B 750 mm x H 2500 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Außenmaße: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



EAN/GTIN: 4250623762113