

## iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HM736GAB1



Der intelligente Backofen mit Mikrowellenfunktion führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.
- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ humidClean Plus: für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.

Zusatzfunktion: ..... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des Garraumes: ..... 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 Nettogewicht: ..... 42.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 44.9 kg  
 EAN-Nummer: ..... 4242003902202  
 Maximale Mikrowellenleistung: ..... 800 W  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ635000 AirFry & Grill Set, HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X650 Verblendeleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## iQ700, Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm, Schwarz, Edelstahl HM736GAB1

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 67 L

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug

### Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean Reinigungshilfe

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay Plus
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
- gedämpftes Öffnen
- cookControl Pro
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ700, Einbau-Backofen mit  
Mikrowellenfunktion, 60 x 60 cm,  
Schwarz, Edelstahl  
HM736GAB1**


Maße in mm




- A: 19,5 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Belüftung im Sockel  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch



A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

