


N 70, AMERIKANISCHE SIDE BY SIDE
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 178.7 X 90.8 CM,
GEBÜRSTETER STAHL MIT ANTI-FINGERPRINT
KA3923IE0



American Side-by-Side mit Antifingerprint-Tür aus gebürstetem Stahl, Fresh Safe, Eis & Wasserspender und No Frost.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ No Frost – nie wieder Abtauen.
- ✓ Per Tastendruck gibt es wahlweise Eiswürfel oder Crushed Eis aus dem integrierten Eisspender.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	323 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	191 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	371 l
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1787 mm
Breite:	908 mm
Gerätetiefe:	707 mm
Nettogewicht:	113.2 kg
Anschlusswert:	240 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Links und rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	170.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	0
Flaschenregale:	ja
EAN-Nummer:	4242004246671
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	KA3923IE0
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	nicht zutreffend
Integriertes Zubehör:	1 x Anschluss Schlauch, 1 x Eierablage



N.70, AMERIKANISCHE SIDE BY SIDE
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 178.7 X 90.8 CM,
GEBÜRSTETER STAHL MIT ANTI-FINGERPRINT
KA3923IE0

Ausstattung

- KA3923IE0
- NoFrost, Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Nutzinhalt gesamt: 562 l

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter entnehmbar
- Länge Zulaufschlauch: 300 cm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 371 l
- MultiAirflow
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar
- 3 durchgehender Türabsteller
- MultiBox - das besondere Fach in der Tür

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe Schubladen auf Rollen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrieren 165 l: 159 l ****, 6 l **
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 3 Türabsteller im Gefrierraum
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Anschlusschlauch, 1 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR

N.70, AMERIKANISCHE SIDE BY SIDE
KÜHL-GEFRIERKOMBINATION, 178.7 X 90.8 CM,
GEBÜRSTETER STAHL MIT ANTI-FINGERPRINT
KA39231E0

Maßzeichnungen

