

Produktdatenblatt

Stockholm

FS-E1140F/3332ZA/3310

duraplus®



Artikelnummer	3918036
EAN-Code	4012789244762
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	4
Korrosionsbeständigkeit	4
Türdicke	42-47 mm
Vierkantmaß	9 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	72 mm
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	5

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

