

## Transportgeräte DENIOS classic-line

Zuverlässige, im Betrieb häufig benötigte Transportgeräte zu fairem Preis - mit cleverer Ausstattung, z.B.:

- Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
- „Spurlose“, lauffruhige TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz
- **ErgoStop Zentralbremse** - Leichte und schnelle Betätigung des Pedals auch mit Sicherheitsschuhen, wirkt sofort auf beide Lenkräder.

**classic-line**  
by DENIOS ■■



Klappbügel einfach per Fußtritt zu bedienen - perfekt zum Transport oder bei beengten Platzverhältnissen geeignet



Kompakter, leichter Wagen mit festem Bügel

### Leichter Schiebebügelwagen DENIOS classic-line

Optimal in Preis & Leistung

- Kompakter Transportwagen für universellen Einsatz
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche - erhältlich in 2 Maßen
- Wahlweise mit festem oder klappbarem Schiebebügel

### Leichter Tischwagen DENIOS classic-line

Der Profi für innerbetrieblichen Transport

- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladeflächen mit Rand
- Erhältlich mit 2 bzw. 3 Etagen, jeweils in 2 Ladeflächenmaßen
- Wahlweise mit platz sparendem geradem oder ergonomischem hochstehendem Transportgriff



Der gerade Bügel erleichtert den Transport auch etwas sperriger Lasten



Besonders ergonomische Haltung durch den hochstehenden Griffbügel



### Schwerer Schiebebügelwagen DENIOS classic-line


Mit hoher Traglast für industriellen Einsatz

- Bestens geeignet zum leichten Transport schwerer Ladegüter
- Stabiler, ergonomischer Schiebebügel
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladefläche - erhältlich in 4 Maßen

### Schwerer Tischwagen DENIOS classic-line

Traglast bis 500 kg - für industriellen Einsatz

- Ergonomisch geformter Handgriff für einfachen Transport
- Rutschhemmende, wasserfest verleimte Ladeflächen
- Erhältlich in 4 Ladeflächenmaßen



ErgoStop Zentralbremse: sicheres und schnelles Bremsen in jeder Radstellung.

**classic-line**  
by DENIOS ■■

Typ	leichter Schiebebügelwagen			
	Maße Plattform B x T [mm]	450 x 850	600 x 1000	450 x 720
Ausführung	fester Bügel		klappbarer Bügel	
Traglast ges. [kg]	200		150	250
Durchmesser Rad [mm]	125			160
Bestellnummer	258-199-J9	258-200-J9	258-202-J9	258-203-J9

Typ	schwerer Schiebebügelwagen			
	Maße Plattform B x T [mm]	500 x 880	600 x 1030	700 x 1030
Ausführung	fester Bügel			
Traglast ges. [kg]	400		500	
Durchmesser Rad [mm]	160		200	
Bestellnummer	258-213-J9	258-214-J9	258-212-J9	258-215-J9

**classic-line**  
by DENIOS ■■

Typ	leichter Tischwagen			
	Anzahl Etagen	2		3
Maße Plattform B x T [mm]	490 x 835	590 x 985	490 x 835	590 x 985
Traglast gesamt/Boden [kg]	250 / 80			
Durchmesser Rad [mm]	125			
Bestellnummer hochstehender Bügel	258-174-J9	258-175-J9	258-187-J9	258-186-J9
Bestellnummer gerader Bügel	258-209-J9	258-208-J9	258-211-J9	258-210-J9

Typ	schwerer Tischwagen			
	Anzahl Etagen	2		
Maße Plattform B x T [mm]	500 x 850	600 x 1000	700 x 1000	800 x 1200
Traglast gesamt/Boden [kg]	400 / 200		500 / 200	
Durchmesser Rad [mm]	160		200	
Bestellnummer	258-196-J9	258-197-J9	258-198-J9	258-195-J9