

Kappes rayonnage avec bacs à bec

hauteur x largeur x profondeur 1600 x 690 x 285 mm, 60 bacs en polyéthylène coloris couleur selon disponibilité, charge max. par tablette 30 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 60 bacs, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



KAPPES



Numéro d'article: 143294

Kappes Rayonnage avec bacs à bec Favorit

rayonnage avec bacs à bec

- hauteur x largeur x profondeur 1600 x 690 x 285 mm
- 60 bacs en polyéthylène coloris couleur selon disponibilité
- garnissage 36 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- charge max. par tablette 30 kg
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 60 bacs
- Réglable au pas de 15 mm
- structure en tôle d'acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garantie 5 ans sur les bacs



Détails techniques

type de meuble	rayonnage	modèle	sans portes
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	nombre de tablettes/niveaux	11 pièce
matériau	tôle d'acier	type de soubassement	tablette en acier
hauteur	1600 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	690 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	285 mm	surface de corps	finition peinture époxy
équipement rayonnage	tablettes, bacs à bec	couleur du corps	gris clair // RAL7035
nombre de bacs	60 pièce	Couleur des bacs	couleur selon disponibilité
Nombre de bacs x taille	36 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm	exécution couleur	gris clair/galvanisé // RAL7035
matériau de bac	polyéthylène	garantie pièces détachées	5 ans // bacs
charge maxi par tablette	30 kg	Poids	41,89 kg

Accessoires

323236		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu
323247		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu
323305		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323371		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge
324578		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières