

palette perdue

hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

lot 5 pièce

Numéro d'article: 148638



Palette export/perdue

sans bordure de sécurité

palette perdue

- hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm
- en PE régénéré en anthracite
- empilable pour gain de place
- poids 29 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	gerbable	oui
type de palette	palette perdue	soubassement	9 pieds
matériau	PE régénéré	résistance à la température	-20°C à +60°C
hauteur	150 mm	convient pour aliments	non
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté longueur	590 mm
largeur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur	700 mm
capacité de charge statique	2500 kg	charge dynamique	1200 kg
Poids	29 kg	bordure de sécurité	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	oui
revêtement extérieur	ajourés	couleur	anthracite

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabie de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm