

fetra chariot à timon

plateau longueur x largeur 700 x 400 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse rambarde, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roues, roues avec bandage air



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 158795

fetra Chariot à timon

Force 200 kg

chariot à timon

- plateau longueur x largeur 700 x 400 mm
- hauteur x longueur x largeur 774 x 1381 x 596 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse rambarde
- timon vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
type de chariot	chariot à timon	surface de plateforme	antidérapant
rehausses	rambarde	exécution de plateforme	imperméable

longueur de plateau	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
largeur de plateau	400 mm	pneumatique	air
matériau	acier	roulement	roulement à rouleaux
hauteur	774 mm	disposition des roues	rectangulaire
timon	vissé	surface de châssis	finition peinture époxy
longueur	1381 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
largeur	596 mm	livraison	démonté
norme européenne	non	Poids	11 kg

Accessoires

158793



attelage de remorque pour chariot à timon