

chariot avec barre de poussée

force 250 kg, plateau longueur x largeur 800 x 500 mm, plateforme plein avec ouverture de saisie, châssis galvanisé en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 272181

chariot avec barre de poussée

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- hauteur de charge 180 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 990 x 545 mm
- structure en acier
- plateforme plein avec ouverture de saisie
- châssis galvanisé en argent
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- roues avec bandage caoutchouc plein
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	bordure de sécurité	non
charge	250 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur de charge	180 mm	pneumatique	caoutchouc plein

longueur de plateau	800 mm	roulement	Palier de pivotement
largeur de plateau	500 mm	Ø de roue	125 mm
plateforme	plein	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	MDF	hauteur	990 mm
surface de plateforme	plastifié	longueur	990 mm
équipement de plateforme	ouverture de saisie	largeur	545 mm
rehausses	aucune	surface	galvanisé
emboîtable	non	couleur	argent
matériau	acier	garantie	5 années
poignée	1 pièce	Poids	10,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à espresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm