

## Wilms

### Thermostat pour milieux humides

pour Chauffage au gaz, hauteur x largeur x profondeur 230 x 130 x 75 mm, en gris

Numéro d'article: 274052



Thermostat pour milieux humides







- pour Chauffage au gaz
- Plage de réglage de la température 0 °C à +40 °C
- hauteur x largeur x profondeur 230 x 130 x 75 mm
- câble longueur 10 m
- en gris

## Détails techniques

fournitures de bureau	Thermostat pour milieux humides	plage de température	0 °C à +40 °C
Accessoires pour	Chauffage au gaz	couleur	gris
hauteur	230 mm	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
largeur	130 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767

profondeur	75 mm	Marque selon le registre alleman	Wilms
longueur de câble	10 m	Poids	1,4 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm