



# Nahrungsschalter SIEF-M12NB-PS-K-L

Teilenummer: 538312

**FESTO**

mit Kabel, Einbau teilbundig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip	induktiv
Bemessungsschaltabstand	8 mm
Gesicherter Schaltabstand	6,48 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 1,0 Edelstahl St 18/8 = 1,0 Kupfer = 1,0 Messing = 1,0 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-30 ... 85 °C
Wiederholgenauigkeit	0,16 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	0,24 ... 1,2 mm
Max. Schaltfrequenz DC	2.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	≤ 1,8 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	≤ 15 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Kabellange	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoff Isolierhulle	PVC
Baugroe	M12
Befestigungsart	mit Kontermutter
Anziehdrehmoment	10 Nm
Einbauart	teilbundig
Produktgewicht	120 g
Werkstoff Gehause	Messing PBT verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	0 ... 80 °C
Schutzart	IP67
Storfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung