


Gelenk-Klemmhalter mit Laschengelenkset GN 511.1, Form K



Laschen-Klemmhalter GN 482, Form P

Laschengelenkset GN 511.1, Form S



d₁			k	d₂	d₃ Gelenkbohrung	l₁	l₂	l₃	l₄	m	Laschengelenksets für d ₃ Form S	Laschengelenksets für d ₃ Form K
M 5	M 6	M 8	16	7	4,5	30	22	13	8	-		
M 6	M 8	-	20	8,5	5,5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K
M 8	M 10	-	25	10	6,5	46	33,5	20	12,5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K
M 8	M 10	M 12	30	10	6,5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K

Ausführung

- Aluminium
 - matt, gleitgeschliffen
 - eloxiert schwarz

MT
ELS

- RoHS

Zubehör

- Laschengelenksets GN 511.1 → Seite 1805

Hinweis

Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sind unter anderem zur Montage von Sensorhaltern GN 479 und Halteblechen GN 479.1 vorgesehen. Sie besitzen ein Zentralgewinde und ab der Größe k = 20 ein zusätzliches Bohrbild 4 x M4.

Sie lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

siehe auch...

- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833
- Sensorhalter GN 479 → Seite 1802
- Haltebleche GN 479.1 → Seite 1803

Bestellbeispiel

GN 484-M8-20-ELS

1	d ₁
2	k
3	Oberfläche

