


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 5036 Roestvrijstalen wagen



Roestvrijstalen wagen met duwbeugel van CNS (chrom-nikkel-staal) en 2 diepliggende etages van CS (chrom-staal) met omlopende rand, geluidsabsorberend gevoerd. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, met TPE wielen, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met kogellager, 2 Zwenkwielen met rem conform de Europese norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Roestvrije wielen conform DIN 18867 deel 8. Om ernstige schade te voorkomen hoekbescherming en geleidingsrollen. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Technische details:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 120 |
| Etagehoogten (mm) | 230, 850 |
| laadvlak lengte (mm) | 630 |
| laadvlak breedte (mm) | 400 |
| Totale lengte (mm) | 700 |
| Totale breedte (mm) | 470 |
| Totale hoogte (mm) | 950 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976150369 |