

Bügelgriffe Aluminium oval schrägstehend

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Diese schrägen Bügelgriffe sind besonders gut geeignet, um sie an beengten Platzverhältnissen zu montieren. Die Griffe sind sehr stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.

Werkstoff:

Aluminium EN AW-6063.

Ausführung:

Schwarz oder verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank.

Hinweis:

Die Ausführung blank kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.

Anwendung:

An beengten Platzverhältnissen im Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik.

Montage:

Von der Rückseite.


Vorteile:

Guter Zugriff an beengten Platzverhältnissen.

Sehr stabil und robust.

Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bügelgriffe Aluminium, oval, schräg

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	A	B	B1	D	H	L	T	Tragkraft N
K1634.1000106	schwarz	pulverbeschichtet	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1120106	schwarz	pulverbeschichtet	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1200106	schwarz	pulverbeschichtet	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1280106	schwarz	pulverbeschichtet	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1600106	schwarz	pulverbeschichtet	160	21	13	M6	50	173	10	1000

Bügelgriffe Aluminium oval schrägstehend

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	A	B	B1	D	H	L	T	Tragkraft N
K1634.1120108	schwarz	pulverbeschichtet	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1200108	schwarz	pulverbeschichtet	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1280108	schwarz	pulverbeschichtet	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1600108	schwarz	pulverbeschichtet	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1800108	schwarz	pulverbeschichtet	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.1000306	natur	eloxiert	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1120306	natur	eloxiert	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1200306	natur	eloxiert	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1280306	natur	eloxiert	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1600306	natur	eloxiert	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1120308	natur	eloxiert	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1200308	natur	eloxiert	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1280308	natur	eloxiert	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1600308	natur	eloxiert	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1800308	natur	eloxiert	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.1008406	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1128406	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1208406	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1288406	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1608406	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1128408	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1208408	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1288408	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1608408	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1808408	verkehrsrot RAL 3020	pulverbeschichtet	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.10006	-	blank	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.11206	-	blank	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.12006	-	blank	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.12806	-	blank	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.16006	-	blank	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.11208	-	blank	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.12008	-	blank	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.12808	-	blank	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.16008	-	blank	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.18008	-	blank	180	25	17	M8	55	197	12	1000