

## Broszura informacyjna

# 68 01 200 EAN

## Szczypce tnące czołowe

DIN ISO 5748

- Kształt główki umożliwia optymalny zakres ruchu podczas wiązania drutu zbrojeniowego
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Odpowiednie także do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo



Ogólna	
Nr art.	68 01 200 EAN
EAN	4003773042280
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	319 g
Wymiary	200 x 50 x 32 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,5 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,8 mm
Długość cięcia w mm (C)	31 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*

