

Productinformatie

85 01 250

KNIPEX SmartGrip®

Waterpomptang met automatische instelling

DIN ISO 8976



- Optimaal voor frequente wissel tussen verschillende afmetingen van werkstukken
- Met één hand te bedienen zowel voor rechts- als linkshandige
- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik en exacte scharnierbouten
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Vergrendelingshendel maakt compact transport mogelijk met veilig gesloten grepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	85 01 250
EAN	4003773061304
Tang	grijs geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	370 g
Afmetingen	250 x 48 x 13 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 1/4
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 32 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	36 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



