

## Broszura informacyjna

# 92 22 07

## Pinceta uniwersalna



- Uniwersalna pęseta odpowiednia do wymagających zastosowań standardowych i prac precyzyjnych
- Szeroki wybór wykonań: proste, skośne, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z końcówkami igielkowymi, wąskie lub stępione końcówki, a także różne długości
- Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów
- Wysokiej jakości stal nierdzewna: wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych oraz w przypadku wielu materiałów korozyjnych
- Stal nierdzewna



### Ogólna

Nr art.	92 22 07
	3.SA.B
EAN	4003773054689
Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnie chwytające	Powierzchnie chwytające gładkie
Waga	15 g
Wymiary	125 x 11 x 10 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Powierzchnia	matowe
Wersja	prosta
Szerokość końcówki (A)	0,2 mm
Szerokość końcówki (B)	0,25 mm
Wersja końcówka pincety	Spiczaste
Odporność na korozję	tak
Odporność na kwasy	bardzo dobry
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Przemysł Dla elektroników
Magnetyczna	niemagnetyzowalne (80%)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych