

Termékinformációk

95 16 165 T

Kábelolló

IEC 60900 DIN EN 60900



- Integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Könnyű vágás egykezes használatnál
- Beszorulás elleni védelemmel
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

⚡ 1000 V

Általános

Cikkszám	95 16 165 T
EAN	4003773081524
Ólító	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	260 g
Méret	165 x 67 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



kábelmetszés kábelvágóval könnyű, tiszta vágat a kábel alakváltozása nélkül

