

Productinformatie

97 39 08

Krimpprofiel

Voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen

- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard
- Rond magazijn: kunststof, glasvezelversterkt



Algemeen

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-nr. | 97 39 08 |
| EAN | 4003773070092 |
| gewicht | 45 g |
| Afmetingen | 32 x 12 mm |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Toepassing | adereindhulzen |
| Capaciteit vierkante millimeter | 0,25 — 6,0 mm ² |
| Aantal krimpprofielen | 3 |
| AWG | 24 — 10 |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen